



**Melitta® Cafina® XT180**

Voor verse filterkoffie in het XT-design.

Melitta Professional  
Coffee Solutions



# FILTERKOFFIE MAAKT FUIRORE

Is het een comeback? Hij was niet echt weg, de nog altijd meest gedronken koffie. Maar nu verstopt hij zich niet langer: kijk hier maar eens! Filterkoffie in het design van onze nieuwe generatie koffievolutautomaten. Dat past bij elkaar en vult elkaar voortreffelijk aan.

Veredelde aluminium zijwanden (geanodiseerd en gekogelstraald), een robuust touchscreen van zeer stevig polycarbonaat, een ABS-filterhouder (vaatwasserbestendig) en een gelakt front van roestvrij staal: de **Melitta® Cafina® XT180** is een elegante professional die bij gastheren en gasten opzien baart en koffiegenot beleefbaar maakt. Hij is uitgerust met of zonder vaste wateraansluiting, met een glazen kan (1,8 liter/15 kopjes) of een isoleerkan (1,9 - 2,2 liter) en zet maximaal 125 kopjes verse filterkoffie per uur.





# MET COMFORT EN MET HET KOPPIE

Wat is er belangrijk voor de filterkoffieprofessional? Wij hebben onze klassieker, de M 170, onder de loep genomen en opnieuw ontwikkeld. Talrijke handige functies maken de Melitta® Cafina® XT180 tot een blikvanger met duidelijke voordelen.



## DUIDELIJKE ZAAK

Zo is bedienen leuk: het robuuste **touchscreen** gemaakt van zeer sterk polycarbonaat combineert alle functies - gemakkelijk te bedienen met verlichte symbolen (LCD gebruikers paneel, LED signalen).



## HOEVEELHEID KIEZEN

Volle kan: 15 kopjes! Hier kunt u hoeveelheden selecteren (alleen bij vaste wateraansluiting) en het vulpeil controleren.



## WATER ERBIJ!

Aan u de keuze: handmatig vullen of automatisch via een **vaste wateraansluiting**.




## STOP AND GO!

Kan erin, kan eruit: de **kan-detector** stopt en onderbreekt het zetproces automatisch. De **druppelstop** sluit en opent de filteruitloop.




## PROGRAMMA NAAR SMAAK

De programmatoets biedt meer opties: u kunt de koffie eerst **voorzetten** – het koffiepoeder kan daardoor – waardoor er uiteindelijk een intenser aroma vrijkomt. En u kunt de **warmhoudtijd** instellen. Na afloop van deze tijd gaat de machine automatisch in de stand-by-modus, zodat er stroom wordt bespaard.



## MILD OF STERK?

Hoe sterk moet uw koffie smaken? Met de gepatenteerde **AromaSelector®** kan de sterkte worden gevarieerd. Hij verandert de loop van het water en daarmee de contacttijd van het water met het koffiepoeder.



### GEEN KANS VOOR KALK

Als de indicatie rood oplicht, is er te veel kalk afgezet. Minstens 5 kopjes ontkalkeroplossing ingieten en op de rode indicatie drukken – het **ontkalkingsprogramma** start!



### STROOM BESPAREN

**Eco Switch:** met de 0-watt-schakelaar wordt ook de displayverlichting uitgeschakeld.



### LUISTER, LUISTER

Wie wil krijgt wat te horen: de Melitta® Cafina® XT180 stuurt **akoestische signalen**, bijvoorbeeld als de maximale waterhoeveelheid is ingegoten of als het zetproces is beëindigd of onderbroken.

# GESCHIKT VOOR ALLE GELEGENHEDEN


Niemand hoeft te wachten als het een keer snel gaat: dankzij de tweede warmhoudplaat „on top“ zet de **Melitta® Cafina® XT180** de volgende kan al terwijl u boven aan het bedienen bent.



## OPTIMALE KOFFIEKWALITEIT

Dankzij de klassieke filtermethode met Melitta®-filterpapier en Melitta®-pyramidenfilter of Korffilter. Dit garandeert ook bij kleine hoeveelheden de beste ontplooiing van het aroma.

Afbeelding: Melitta Cafina XT180 GMC (zonder vaste wateraansluiting)

| Typebeschrijving   |  | Melitta® Cafina® XT180 GWC | Melitta® Cafina® XT180 GMC |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |  | Melitta® Cafina® XT180 GWB | Melitta® Cafina® XT180 GMB |
| Uurcapaciteit in aantal kopjes (ca.)                       |   | 125                        | 125                        |
| Directe capaciteit koffie (kopjes) / zettijd (minuten) ca. |   | 15 / 6,5                   | 15 / 6,5                   |
| Opgenomen vermogen totaal in watt                          |   | 1470 - 2210                | 1470 - 2210                |
| Elektrische aansluiting volt / ampère                      |   | 230 / 16                   | 230 / 16                   |
| Warmhoudplaten   |   | 2                          | 2                          |
| Wateraansluiting   |   | Ja                         | Nee                        |
| Afmetingen (b x d x h) in mm                               |   | 230 x 420 x 470            | 230 x 420 x 470            |

# ZELF BEDIENEN AAN DE TAFEL

Wilt u isoleerkannen met of zonder pompmechanisme gebruiken? Dan is de **Melitta® Cafina® XT180 T** de juiste keuze. Op maat gemaakt voor Melitta®-isoleerkannen voor 1,9 en 2,2 liter vers gezette filterkoffie.



Afbeelding: Melitta Cafina XT180 TWC (met vaste wateraansluiting)

| Typebeschrijving   |  | Melitta® Cafina® XT180 TWC | Melitta® Cafina® XT180 TMC |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
|  |  | Melitta® Cafina® XT180 TWB | Melitta® Cafina® XT180 TMB |
| Uurcapaciteit in aantal kopjes (ca.)                       |   | 125                        | 125                        |
| Directe capaciteit koffie (kopjes) / zettijd (minuten) ca. |   | 15 / 6,5                   | 15 / 6,5                   |
| Opgenomen vermogen totaal in watt                          |   | 1470 - 2210                | 1470 - 2210                |
| Elektrische aansluiting volt / ampère                      |   | 230 / 16                   | 230 / 16                   |
| Warmhoudplaten   |   | -                          | -                          |
| Wateraansluiting   |   | Ja                         | Nee                        |
| Afmetingen (b x d x h) in mm                               |   | 230 x 420 x 635            | 230 x 420 x 635            |

\* Bestel bij de Melitta® Cafina® XT180T de gewenste isoleerkan apart (niet meegeleverd).

**Melitta for the ultimate in coffee enjoyment®**



Melitta Professional Coffee Solutions Benelux BV • Vaart 7a • 4206 CC Gorinchem

Tel NL: +31(0)184-671660 • Tel BE: +32(0)78-151660 • Fax: +31(0)184-610414 • [www.melitta-professional.nl](http://www.melitta-professional.nl) • [professional@melitta.nl](mailto:professional@melitta.nl)